



Llave estrella de dos bocas, recta, para tornillos Torx®, Perfil Torx®: E20XE24



Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 619400 E20XE24 |
| GTIN | 4018754022373 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, forma recta. Cabezas planas y estrellas finas para lugares estrechos. Mango con perfil de doble T.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado sobre níquel.

Longitud llave L: 227 mm

Ø de anillo máximo D_1 máx.: 24,7 mm

Ø de anillo máximo D_2 máx.: 29,2 mm

Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$: 10,5 mm

Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$: 12,5 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 12,5 mm |
| Ø de anillo máximo D_2 máx. | 29,2 mm |
| Longitud llave L | 227 mm |
| Perfil Torx® ₁ | E20 |
| Perfil Torx® ₂ | E24 |
| Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$ | 10,5 mm |
| Ø de anillo máximo D_1 máx. | 24,7 mm |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero Alloy al cromo |
| Tipo de producto | Llave |

