


**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 125 × 20 × 32, Tipo: SC80****Datos de pedido**

Número de pedido	596100 SC80
GTIN	9003170025294
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para afilar metal duro integral y herramientas equipadas con plaquitas de metal duro, así como piezas de trabajo de hierro fundido y tungsteno.

Especificación:

Carburo de silicio verde, grado de dureza J.

Suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Grado de finura	fino

Símbolo de medio abrasivo	SiC
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Especificación	Carburo de silicio verde, grado de dureza J
Procedimientos abrasivos	Banco de amolar
Ø interior anillo de reducción	25 mm
Ø interior anillo de reducción	20 mm
Ø interior anillo de reducción	16 mm
Forma	1
Ø de muela D	125 mm
Anchura de muela T	20 mm
Atributo del nombre de producto	125 × 20 × 32
Ø de perforación H	32 mm
Tipo de producto	Muela para esmeriladora

Accesorios

Juego de anillos de reducción Para taladro natural de la muela abrasiva 32 mm

596000 32