



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 1 pulgada 14 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	646500
GTIN	4018754080175
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento/ unión según DIN 3122 / DIN 3123; **vasos** según DIN 3124; cuadrados exteriores según DIN 3120-B 25 con espiga elástica. Cuadrado interior según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M30 – M52.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Suministro:

4 insertos para llaves de vaso de 12 caras: 1 ud. n.º 647000 de cada tam. 46; 50; 55; 60

4 insertos para llaves de vaso de 6 caras: 1 ud. n.º 647100 de cada tam. 65; 70; 75; 80

1 articulación angular: 1 uds.

1 cabeza deslizante: n.º 648200

1 mango: n.º 648700

2 prolongaciones: 1 ud. n.º 648000 de cada tam. 200; 410

1 cabeza de carraca: n.º 647500

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Altura: 122 mm

Cuadrado de accionamiento: 1 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 65-80 mm

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 46-60 mm

Descripción técnica

Número de piezas	14
------------------	----

Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento	1 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	65-80 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	46-60 mm
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	785 mm
Anchura	200 mm
Altura	122 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Cabeza deslizante, 1 pulgada sin mango	648200
Prolongación, 1 pulgada Longitud total 200 mm	648000 200
Vaso de seis caras, 1 pulgada Ancho de llave 80 mm	647100 80
Vaso de 12 caras, 1 pulgada Ancho de llave 55 mm	647000 55
Vaso de seis caras, 1 pulgada Ancho de llave 70 mm	647100 70
Mango para 1 pulgada	648700
Vaso de 12 caras, 1 pulgada Ancho de llave 60 mm	647000 60
Vaso de 12 caras, 1 pulgada Ancho de llave 46 mm	647000 46
Prolongación, 1 pulgada Longitud total 410 mm	648000 410
Vaso de 12 caras, 1 pulgada Ancho de llave 50 mm	647000 50
Vaso de seis caras, 1 pulgada Ancho de llave 65 mm	647100 65
Vaso de seis caras, 1 pulgada Ancho de llave 75 mm	647100 75
Cabeza de carraca, 1 pulgada sin mango	647500