




**Muela abrasiva de precisión para cilindrado interior D×T×H (mm),
40 × 40 × 13**



Datos de pedido

Número de pedido	595043
GTIN	9003176647445
Clase de artículo	53Y

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de alto rendimiento de corindón fino en aglomerante cerámico, para cilindrado interior.

Aplicación:

De uso universal en el procedimiento de cilindrado interior, p. ej. para rectificar perforaciones pasantes, ajustes.

Especificación:

97A802I5V112 Steel universal.

Forma: 5

Profundidad del rebaje F 1: 20 mm

Descripción técnica

Procedimientos abrasivos	Redondo interior
Medio abrasivo	Corindón especial de alto rendimiento
Símbolo de medio abrasivo	A
Especificación	97A802I5V112 Steel universal

Forma	5
Ø de muela D	40 mm
Anchura de muela T	40 mm
Atributo del nombre de producto	40 × 40 × 13
Ø de perforación H	13 mm
Ø rebaje P	20 mm
Profundidad del rebaje F 1	20 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva para cilindrado interior

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		