



## Llave estrella de carraca de dos bocas para tornillos Torx®, Perfil Torx®: E6XE8



### Datos de pedido

Número de pedido	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con carracas de estrella de marcha suave. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Longitud total L: 130 mm

Ø máximo de anillo D1: 16,5 mm

Ø máximo de anillo D2: 17 mm

Altura máxima del anillo h<sub>1</sub>: 6,5 mm

Altura máxima del anillo h<sub>2</sub>: 7 mm

### Descripción técnica

Altura máxima del anillo h <sub>2</sub>	7 mm
Perfil Torx® <sub>2</sub>	E8
Perfil Torx® <sub>1</sub>	E6
Longitud total L	130 mm
Ø máximo de anillo D2	17 mm
Altura máxima del anillo h <sub>1</sub>	6,5 mm
Ø máximo de anillo D1	16,5 mm
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Número de dientes	72

Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave