



Cabeza de carraca, 3/4 pulgada con empuñadura



Datos de pedido

Número de pedido	645100
GTIN	2050001016225
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, cuadrados exteriores según DIN 3120 B 20 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120 D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3122-D 20

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Cuadrado de accionamiento: 3/4 pul

Número de dientes: 36

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Norma	DIN 3122
Longitud total	622 mm
Número de dientes	36
Ángulo de trabajo	10 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado
Cabeza de carraca anchura	70 mm
Tipo de producto	Carraca

Accesorios

Cabeza de carraca, 3/4 pulgada sin mango	645000
Surtido de piezas de recambio 3/4 pulgada	645200