

**Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 24X27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango ovalado fácil de agarrar, muy estable. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

**Norma:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Anchura de llave $h_1$	24 mm
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	17 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	46,4 mm
Longitud llave L	258 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	42,4 mm
Anchura de llave $h_2$	27 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	16 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posición anillo	10 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave