



Llave estrella de carraca de dos bocas para tornillos Torx®, Perfil Torx®: E10XE12



Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 619440 E10XE12 |
| GTIN | 4045197229977 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con carracas de estrella de marcha suave. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Longitud total L: 150 mm

Ø máximo de anillo D1: 18,5 mm

Ø máximo de anillo D2: 20 mm

Altura máxima del anillo h₁: 7,3 mm

Altura máxima del anillo h₂: 7,7 mm

Descripción técnica

| | |
|---|------------------------------------|
| Altura máxima del anillo h ₁ | 7,3 mm |
| Perfil Torx® ₂ | E12 |
| Ø máximo de anillo D2 | 20 mm |
| Ø máximo de anillo D1 | 18,5 mm |
| Longitud total L | 150 mm |
| Altura máxima del anillo h ₂ | 7,7 mm |
| Perfil Torx® ₁ | E10 |
| Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® |
| Número de dientes | 72 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Ángulo de ajuste | 5 grados |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Llave |