

**Vaso de 12 caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 36mm****Datos de pedido**

Número de pedido	647000 36
GTIN	4018754009909
Clase de artículo	63A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

**Norma:**

**DIN 3124**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	36 mm
Ø lado de salida	49,5 mm
Longitud	67 mm
Cuadrado de accionamiento	1 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

