


**Vaso de 12 caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 55mm****Datos de pedido**

Número de pedido	647050 55
GTIN	4045197561152
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

Ø lado de salida	76 mm
Ancho de llave	55 mm
Longitud	80 mm
Cuadrado de accionamiento	1 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

