



Cabeza de carraca, 1 pulgada con empuñadura



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 647605 |
| GTIN | 4045197676115 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción

Ejecución:

Convertible para paso a la derecha y a la izquierda (36 dientes); mango y cabeza de carraca separados.

Norma:

DIN 3122-D 25

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Vasos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1 pul

Número de dientes: 36

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Cuadrado de accionamiento | 1 pul |
| Norma | DIN 3122 |
| Longitud total | 835 mm |
| Número de dientes | 36 |
| Ángulo de trabajo | 10 grados |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Carraca |

