

**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 200 × 32 × 51, Tipo: NK60****Datos de pedido**

Número de pedido	596410 NK60
GTIN	9003175165940
Clase de artículo	53Y

**Descripción****Ejecución:**

**Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración** en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

**Aplicación:**

Para aceros de construcción y aceros poco aleados, así como para fundición gris.

**Especificación:**

**Corindón normal** gris azulado, grado de dureza M.

**Suministro:**

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

**Nota:**

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	60
Grado de finura	medio

Símbolo de medio abrasivo	A
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Especificación	Corindón normalizado gris azulado, grado de dureza M
Medio abrasivo	Corindón normal gris azulado
Procedimientos abrasivos	Banco de amolar
Ø interior anillo de reducción	32 mm
Forma	1
Ø de muela D	200 mm
Anchura de muela T	32 mm
Atributo del nombre de producto	200 × 32 × 51
Ø de perforación H	51 mm
Tipo de producto	Muela para esmeriladora

## Accesorios

Juego de anillos de reducción Para taladro natural de la muela abrasiva 51 mm

596000 51