

**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 200 × 32 × 51, Tipo: EK60****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 596410 EK60 |
| GTIN | 9003177231179 |
| Clase de artículo | 53Y |

Descripción**Ejecución:**

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aceros templados y HSS.

Especificación:

Corindón fino blanco, grado de dureza M.

Suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

Descripción técnica

| | |
|-----------------|-------|
| Tamaño de grano | 60 |
| Grado de finura | medio |

| | |
|---------------------------------|--|
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Velocidad circunf. máxima | 40 m/s |
| Especificación | Corindón fino blanco, grado de dureza M |
| Medio abrasivo | Corindón fino blanco |
| Procedimientos abrasivos | Banco de amolar |
| Ø interior anillo de reducción | 32 mm |
| Forma | 1 |
| Ø de muela D | 200 mm |
| Anchura de muela T | 32 mm |
| Atributo del nombre de producto | 200 × 32 × 51 |
| Ø de perforación H | 51 mm |
| Tipo de producto | Muela para esmeriladora |

Accesorios

Juego de anillos de reducción Para taladro natural de la muela abrasiva 51 mm

596000 51