

**Muela para esmeriladora D×T×H (mm), 175 × 25 × 51, Tipo: NK60****Datos de pedido**

Número de pedido	596350 NK60
GTIN	9003170681346
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. **Uso universal** en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aceros de construcción y aceros poco aleados, así como para fundición gris.

Especificación:

Corindón normal gris azulado, grado de dureza M.

Suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

Descripción técnica

Grado de finura	medio
Tamaño de grano	60

Símbolo de medio abrasivo	A
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Especificación	Corindón normalizado gris azulado, grado de dureza M
Medio abrasivo	Corindón normal gris azulado
Procedimientos abrasivos	Banco de amolar
Ø interior anillo de reducción	32 mm
Forma	1
Ø de muela D	175 mm
Anchura de muela T	25 mm
Atributo del nombre de producto	175 × 25 × 51
Ø de perforación H	51 mm
Tipo de producto	Muela para esmeriladora

Accesorios

Juego de anillos de reducción Para taladro natural de la muela abrasiva 51 mm

596000 51