

**uvex****Zapato abotinado negro/naranja uvex 2, S3, Número de zapato UE: 35**

## Datos de pedido

Número de pedido	092135 35
GTIN	4031101609478
Clase de artículo	04V

## Descripción

### Ejecución:

Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.

- **Material del forro Distance Mesh.**
- **Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.**
- **Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.**
- **Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.**
- **Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.**
- **Aislamiento contra descarga electrostática ESD.**

Zapato de seguridad de cuero liso hidrófobo y cordones elásticos con cierre rápido. Con plantilla no metálica que amortigua las pisadas.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE	35
Clase de protección	S3
Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Serie	uvex 2
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad