

**Muela abrasiva de vaso cerámica D×T×H (mm), 80×40×20, Tipo: EK80****Datos de pedido**

Número de pedido	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Disco abrasivo de vaso con: **corindón fino blanco. Especificación: SD83All7PVK3F steel universal.**

Aplicación:

Para afilar brocas, fresas, etc. rectificado en húmedo recomendado con emulsión o aceite de rectificado.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Símbolo de medio abrasivo	A
Medio abrasivo	Corindón fino blanco
Especificación	SD83All7PVK3F steel universal
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	6
Ø de muela D	80 mm

Anchura de muela T	40 mm
Atributo del nombre de producto	80×40×20
Ø de perforación H	20 mm
Grosor de pared W	6 mm
Grosor de suelo E	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso