



## Zapato abotinado negro/azul Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Número de zapato UE: 50



### Datos de pedido

Número de pedido	092280 50
GTIN	4044465250163
Clase de artículo	04Y

### Descripción

#### Ejecución:

Zapato de seguridad S3 ligero de diseño deportivo con membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. Impermeable y transpirable.

- **Material superior de microfibra/tejido.**
- **Forro interior resistente a la abrasión para uso alterno interior/externo.**
- **Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.**
- **Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.**
- **Suela antideslizante de caucho.**
- **Amortiguación del talón de espuma de PU.**
- **Dotación ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Clase de protección	S3
Número de zapato UE	50
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Serie	Black Eagle Safety
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad