



**Disco de lijado de vaso de diamante D×T×H (mm), 100×35×20, Tipo: D181**

**Datos de pedido**

Número de pedido	597520 D181
GTIN	9003176765897
Clase de artículo	53Y

**Descripción**
**Ejecución:**

**Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante.** De grano grueso para una capacidad abrasiva máxima. **Especificación: D181C75B DIAGO W-Carbide.**

**Aplicación:**

**De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente.** Para el rectificado de **herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta.** Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	D181
Símbolo de medio abrasivo	D
Especificación	D181C75B DIAGO W-Carbide
Medio abrasivo	Diamante
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	11V9
Ø de muela D	100 mm

Anchura de muela T	35 mm
Atributo del nombre de producto	100×35×20
Ø de perforación H	20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	2 mm
Revestimiento abrasivo altura X	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Metal duro (MD)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		