



## Zapato abotinado negro/plateado Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Número de zapato UE: 46



### Datos de pedido

Número de pedido	092284 46
GTIN	4044465250699
Clase de artículo	04Y

### Descripción

#### Ejecución:

Zapato de seguridad ventilado y moderno para interior y exterior. Repelente del agua.

- **Material superior transpirable de microfibra/tejido.**
- **Forro interior resistente a la abrasión y transpirable.**
- **Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.**
- **Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.**
- **Suela antideslizante de caucho.**
- **Amortiguación del talón de espuma de PU.**
- **Dotación ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S1P

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Número de zapato UE	46
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Clase de protección	S1P
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Serie	Black Eagle Safety
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad