



## Zapato abotinado negro/plateado Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Número de zapato UE: 48



### Datos de pedido

Número de pedido	092284 48
GTIN	4044465250736
Clase de artículo	04Y

### Descripción

#### Ejecución:

Zapato de seguridad ventilado y moderno para interior y exterior. Repelente del agua.

- **Material superior transpirable de microfibra/tejido.**
- **Forro interior resistente a la abrasión y transpirable.**
- **Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.**
- **Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.**
- **Suela antideslizante de caucho.**
- **Amortiguación del talón de espuma de PU.**
- **Dotación ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S1P

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Clase de protección	S1P
Seguridad antiperforación	Textil
Número de zapato UE	48
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Serie	Black Eagle Safety
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad