



Zapato abotinado negro/plateado Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, Número de zapato UE: 43



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092284 43 |
| GTIN | 4044465250651 |
| Clase de artículo | 04Y |

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ventilado y moderno para interior y exterior. Repelente del agua.

- **Material superior transpirable de microfibra/tejido.**
- **Forro interior resistente a la abrasión y transpirable.**
- **Cierre rápido práctico para colocación y retirada fáciles y seguras.**
- **Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.**
- **Suela antideslizante de caucho.**
- **Amortiguación del talón de espuma de PU.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S1P

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Descripción técnica

| | |
|--|---|
| Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 |
| Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C |
| Clase de protección | S1P |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite |
| Número de zapato UE | 43 |
| Seguridad antiperforación | Textil |
| Serie | Black Eagle Safety |
| Sexo | Caballero |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |