



## Bota con cordones negro/plateado Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Número de zapato UE: 42



### Datos de pedido

Número de pedido	092292 42
GTIN	4044465252136
Clase de artículo	04Y

### Descripción

#### Ejecución:

Bota con cordones moderna y segura, con acordonado clásico y membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. Impermeable y transpirable.

- **Material superior de microfibra/tejido.**
- **Tejido del forro resistente a la abrasión y transpirable.**
- **Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.**
- **Suela antideslizante de caucho.**
- **Amortiguación del talón de espuma de PU.**
- **Dotación ESD.**

#### Norma:

Bota con cordones moderna y segura, con acordonado clásico y membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. Impermeable y transpirable.

- **Material superior de microfibra/tejido.**
- **Tejido del forro resistente a la abrasión y transpirable.**
- **Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.**
- **Suela antideslizante de caucho.**
- **Amortiguación del talón de espuma de PU.**
- **Dotación ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

**Nota:**

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

## Descripción técnica

Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Clase de protección	S3
Número de zapato UE	42
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Serie	Black Eagle Safety
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Botas de seguridad