

**Muela abrasiva de vaso cerámica D×T×H (mm), 80×40×20, Tipo: SK80****Datos de pedido**

Número de pedido	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Clase de artículo	53Y

**Descripción****Ejecución:**

Disco abrasivo de vaso con: **Corindón sinterizado. Especificación: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

**Ventaja:**

**Con impregnación de resina sintética en el contorno** para aumentar la estabilidad de los cantos.

**Aplicación:**

**Para afilar brocas, fresas, etc.** rectificado en húmedo recomendado con emulsión o aceite de rectificado.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	80
Símbolo de medio abrasivo	A
Medio abrasivo	Corindón sinterizado
Especificación	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas

Forma	6
Ø de muela D	80 mm
Anchura de muela T	40 mm
Atributo del nombre de producto	80×40×20
Ø de perforación H	20 mm
Grosor de pared W	6 mm
Grosor de suelo E	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso