

**Muela abrasiva de vaso cerámica D×T×H (mm), 100×50×20, Tipo: EK80****Datos de pedido**

Número de pedido	597020 EK80
GTIN	9003170096270
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Disco abrasivo de vaso con: **corindón fino blanco. Especificación: SD83All7PVK3F steel universal.**

Aplicación:

Para afilar brocas, fresas, etc. rectificado en húmedo recomendado con emulsión o aceite de rectificado.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Símbolo de medio abrasivo	A
Medio abrasivo	Corindón fino blanco
Especificación	SD83All7PVK3F steel universal
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	6
Ø de muela D	100 mm

Anchura de muela T	50 mm
Atributo del nombre de producto	100×50×20
Ø de perforación H	20 mm
Grosor de pared W	10 mm
Grosor de suelo E	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso