



## Bota con cordones negro/plateado Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Número de zapato UE: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	092292 40
GTIN	4044465252105
Clase de artículo	04Y

### Descripción

#### Ejecución:

Bota con cordones moderna y segura, con acordonado clásico y membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. Impermeable y transpirable.

- **Material superior de microfibra/tejido.**
- **Tejido del forro resistente a la abrasión y transpirable.**
- **Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.**
- **Suela antideslizante de caucho.**
- **Amortiguación del talón de espuma de PU.**
- **Dotación ESD.**

#### Norma:

Bota con cordones moderna y segura, con acordonado clásico y membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. Impermeable y transpirable.

- **Material superior de microfibra/tejido.**
- **Tejido del forro resistente a la abrasión y transpirable.**
- **Suelas interpuestas especiales (lavables) para absorción del sudor.**
- **Suela antideslizante de caucho.**
- **Amortiguación del talón de espuma de PU.**
- **Dotación ESD.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

**Nota:**

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 51.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

## Descripción técnica

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Seguridad antiperforación	Textil
Número de zapato UE	40
Clase de protección	S3
Serie	Black Eagle Safety
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Botas de seguridad