

**Muela abrasiva de vaso cerámica D×T×H (mm), 100×50×20, Tipo: EK80****Datos de pedido**

Número de pedido	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Clase de artículo	53Y

**Descripción****Ejecución:**

Disco abrasivo de vaso con: **corindón fino blanco. Especificación: SD83AII7PVK3F steel universal.**

**Ventaja:**

**Con impregnación de resina sintética en el contorno** para aumentar la estabilidad de los cantos. **Con impregnación de resina sintética en el contorno** para aumentar la estabilidad de los cantos.

**Aplicación:**

**Para afilar brocas, fresas, etc.** rectificado en húmedo recomendado con emulsión o aceite de rectificado.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	80
Símbolo de medio abrasivo	A
Medio abrasivo	Corindón fino blanco
Especificación	SD83AII7PVK3F steel universal

Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	6
Ø de muela D	100 mm
Anchura de muela T	50 mm
Atributo del nombre de producto	100×50×20
Ø de perforación H	20 mm
Grosor de pared W	10 mm
Grosor de suelo E	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso