



Zapato abotinado negro/verde POTENCY ESD, S1P, Número de zapato UE: 38



Datos de pedido

Número de pedido	092370 38
GTIN	8023796419315
Clase de artículo	09M

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad POTENCY con diseño moderno.

- **Material superior de combinación de tela/cuero transpirable.**
- **Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.**
- **Plantilla anatómica y perforada de PU, absorbente de impactos.**
- **Suela: PU/TPU.**
- **Sistema de cordón BOA®.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 47.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S1P

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Propiedad: Cerrojo

Descripción técnica

Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Seguridad antiperforación	Textil
Clase de protección	S1P
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Número de zapato UE	38
Propiedad	Cerrojo
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad