



Mango de conexión con espiga, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	650000 1
GTIN	4045197214355
Clase de artículo	62D

Descripción

Ejecución:

Con espiga elástica.

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Longitud total: 50 mm

Salida cuadrada: 1/4 pul

Accionamiento del lado de la máquina: A 5,5

Descripción técnica

Salida cuadrada	1/4 pul
Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Accionamiento del lado de la máquina	A 5,5
Longitud total	50 mm
Norma	DIN 7428
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí

