



## Mango de conexión con espiga, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	650000 3
GTIN	4045197214386
Clase de artículo	62D

### Descripción

**Ejecución:**

Con espiga elástica.

**Aplicación:**

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

### Descripción técnica

Salida cuadrada	3/8 pul
Longitud total	50 mm
Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Norma	DIN 7428
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vástago de unión

