



Mango de conexión con bola, Tipo: 2/100



Datos de pedido

Número de pedido	650005 2/100
GTIN	4045197214454
Clase de artículo	62D

Descripción

Ejecución:

Con bola elástica.

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Longitud total	100 mm
Salida cuadrada	1/4 pul
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Norma	DIN 7428
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vástago de unión

