

Koken**Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	650130 10
GTIN	4991644317950
Clase de artículo	63R

Descripción**Ejecución:**

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los vasos queden bloqueados en los tornillos.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Descripción técnica

Ancho de llave	10 mm
Ø lado de salida	15,8 mm
Longitud	32 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
adecuado para inserto de máquina	sí

Tipo de producto

Vaso

AccesoriosEspiga de unión para vasos, 3/8 pulgada Ø×Longitud
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Anillo de goma para vasos, 3/8 pulgada Ø 18 mm

650800 18

Extractor para abrazaderas de seguridad

650785

Juego de abrazaderas de seguridad, para vasos,
3/8 pulgada, incluido extractor 10 piezas Tipo 1

650790 1