



## Mango de conexión con bola, Tipo: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	650005 5
GTIN	4045197214478
Clase de artículo	62D

### Descripción

#### Ejecución:

Con bola elástica.

#### Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

#### Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Longitud total: 75 mm

Salida cuadrada: 1/2 pul

Accionamiento del lado de la máquina: E 11,2 (7/16 pulgada)

### Descripción técnica

Longitud total	75 mm
Accionamiento del lado de la máquina	E 11,2 (7/16 pulgada)
Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Salida cuadrada	1/2 pul
Norma	DIN 7428
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí

