

**Mango de conexión con desbloqueo, Tipo: 2/60****Datos de pedido**

Número de pedido	650007 2/60
GTIN	4045197608710
Clase de artículo	62D

Descripción**Ejecución:**

Con bola elástica y función de desbloqueo. Los insertos se retienen de forma segura.

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Longitud total: 60 mm

Salida cuadrada: 1/4 pul

Accionamiento del lado de la máquina: E 6,3 (1/4 pulgada)

Descripción técnica

Longitud total	60 mm
Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Salida cuadrada	1/4 pul

Norma	DIN 7428
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
adecuado para inserto de máquina	sí