

**Koken****Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	650130 15
GTIN	4991644318001
Clase de artículo	63R

**Descripción****Ejecución:**

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

**Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.**

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los vasos queden bloqueados en los tornillos.

**Material:**

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

**Nota:**

Otros tamaños y versiones a petición.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	15 mm
Ø lado de salida	22 mm
Longitud	32 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
adecuado para inserto de máquina	sí

Tipo de producto

Vaso

**Accesorios**Espiga de unión para vasos, 3/8 pulgada Ø×Longitud  
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Extractor para abrazaderas de seguridad

650785

Anillo de goma para vasos, 3/8 pulgada Ø 22 mm

650800 22

Juego de abrazaderas de seguridad, para vasos,  
3/8 pulgada, incluido extractor 10 piezas Tipo 2

650790 2