

LOCTITE**Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 496_DIE**

Datos de pedido

Número de pedido	083352 496_DIE
GTIN	4058093011843
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Alta resistencia, a menudo superior a resistencia de los materiales a unir. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo universal para prácticamente todos los materiales. Óptimo para **metales**. En comparación con tam. 401, resistencia ligeramente superior, menor estabilidad térmica.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Identificación de sustancia peligrosa: GHS07 atención

Quality Dress: 496

Color adhesivo: transparente

Viscosidad (mPa·s a 20 °C): 125 mPa·s

Resistencia manual al cabo de: 10 - 30 s

Intervalo de temperatura: -40 - 80 °C

Descripción técnica

Intervalo de temperatura	-40 - 80 °C
--------------------------	-------------

Resistencia manual al cabo de	10 - 30 s
Color adhesivo	transparente
Quality Dress	496
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07 atención
Viscosidad (mPa·s a 20 °C)	125 mPa·s
Atributo del nombre de producto	20 g
Contenido	20 g