


Disco de lijado de vaso de diamante D×T×H (mm), 125×40×20, Tipo: D126

Datos de pedido

Número de pedido	597560 D126
GTIN	9003176799465
Clase de artículo	53Y

Descripción
Ejecución:

Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante. Granulación universal para calidad superficial mediana fina-fina con una buena capacidad abrasiva. **Especificación: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Aplicación:

De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de **herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta.** Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.

Descripción técnica

Tamaño de grano	D126
Símbolo de medio abrasivo	D
Especificación	D126C75B DIAGO W-Carbide
Medio abrasivo	Diamante
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	11V9

Ø de muela D	125 mm
Anchura de muela T	40 mm
Atributo del nombre de producto	125×40×20
Ø de perforación H	20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	3 mm
Revestimiento abrasivo altura X	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Metal duro (MD)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		