



## Rectificador de muelas abrasivas, Tipo: STEEL



### Datos de pedido

Número de pedido	599100 STEEL
GTIN	2050001694485
Clase de artículo	53Y

### Descripción

#### Ejecución:

Mango estable y manejable de madera. Una jaula protectora fuerte de metal evita que salten granos abrasivos y chispas. SIEVERT Rectificador de muelas abrasivas con ruedas dentadas de perfil en U de acero sueco, templado y especialmente resistente al desgaste.

#### Aplicación:

**Para el rectificado o afilado basto de muelas abrasivas.**

### Descripción técnica

Medio de reavivado	Rodillo de acero
para Ø de muela abrasiva	250 - 500 mm
Longitud total	435 mm
Tipo de producto	Rectificadores manuales

### Accesorios

Inserto rectificador de repuesto Tipo STEEL	599110 STEEL
---	--------------