

**Disco de lijado de plato de diamante D×T×H (mm), 125×23×20, Tipo: D151****Datos de pedido**

Número de pedido	597750 D151
GTIN	9003177313998
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante. De grano grueso para una capacidad abrasiva máxima. **Especificación: D151C75B DIAGO W-Carbide.**

Aplicación:

De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de **herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta.** Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.

Descripción técnica

Tamaño de grano	D151
Especificación	D151C75B DIAGO W-Carbide
Símbolo de medio abrasivo	D
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Medio abrasivo	Diamante

Forma	12A2F
Ø de muela D	125 mm
Anchura de muela T	23 mm
Atributo del nombre de producto	125×23×20
Ø de perforación H	20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	5 mm
Revestimiento abrasivo altura X	4 mm
Tipo de producto	Plato lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Metal duro (MD)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		