



## Llave de vaso de dos bocas articuladas, Ancho de llave: 17X19mm



### Datos de pedido

Número de pedido	621400 17X19
GTIN	4018754025770
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjado en estampa; anchos de llave con tolerancia estricta; 12 caras. Un resorte a presión incorporado mantiene las cabezas en las respectivas posiciones.

Estable mango con perfil de doble T; con cabezas profundas de pared delgada con perfil AS-Drive. Cabezas orientables (ajustables hasta 220°).

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, terminado en redonda (sin aristas vivas).

### Descripción técnica

Longitud llave L	250 mm
Ø cabeza D <sub>1</sub>	23,7 mm
Ø cabeza D <sub>2</sub>	26,3 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	17 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	19 mm
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Tipo de producto	Llave de vaso