

**Muela rectificadora para aparato rectificador AV500, Tipo: SC70****Datos de pedido**

Número de pedido	599650 SC70
GTIN	9003174810414
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Carburo de silicio negro.

Aplicación:

Rectificado de **muelas abrasivas diamantadas y CBN**.

A continuación, afilar con una piedra de granulado; aplicar en seco.

Idóneo para:

Aparato rectificador AV500 n.º 599600.

Descripción técnica

Anchura de muela T	25 mm
Ø de muela D	75 mm
Para muelas abrasivas con la granulación	46 – 252 µm
Para dimensión de muela abrasiva	Ø ≥ 200; ancho ≥ 20 mm
Especificación	1C70M5V15
Tamaño de grano	70

Ø de perforación H	12,7 mm
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tipo de producto	Muela rectificadora