

**Rectificador diamantado de muelas abrasivas con mango, Medida: 40X5Pmm****Datos de pedido**

Número de pedido	599200 40X5P
GTIN	9003170028387
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Segmento de diamante multigranular soldado, de alta calidad con elevada durabilidad, mango de plástico manejable. **Forma P**, rectificado de la superficie frontal.

Aplicación:

Para el rectificado y perfilado exacto de muelas abrasivas de cerámica.

Descripción técnica

Peso del diamante	3,5 kt
Símbolo de medio abrasivo	D
Longitud total	215 mm
Medida	40×5 mm
Tipo de producto	Rectificadores manuales