



Rectificador de muelas abrasivas, Tipo: DIA



Datos de pedido

Número de pedido	599100 DIA
GTIN	9003172495606
Clase de artículo	53Y

Descripción

Ejecución:

Mango estable y manejable de madera. Una jaula protectora fuerte de metal evita que salten granos abrasivos y chispas. Con segmentos de rectificación diamantados fijos para la máxima resistencia al desgaste.

Aplicación:

Para el rectificado o afilado basto de muelas abrasivas.

Descripción técnica

Longitud total	420 mm
Medio de reavivado	Segmento de diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
para Ø de muela abrasiva	250 - 600 mm
Tipo de producto	Rectificadores manuales

Accesorios

Inserto rectificador de repuesto Tipo DIA	599110 DIA
---	------------