

**Llave de vaso de dos bocas articuladas, Ancho de llave: 14X15mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 621400 14X15  |
| GTIN              | 4018754025732 |
| Clase de artículo | 63A           |

**Descripción****Ejecución:**

Forjado en estampa; anchos de llave con tolerancia estricta; 12 caras. Un resorte a presión incorporado mantiene las cabezas en las respectivas posiciones.

Estable mango con perfil de doble T; con cabezas profundas de pared delgada con perfil AS-Drive. Cabezas orientables (ajustables hasta 220°).

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado, terminado en redonda (sin aristas vivas).

**Descripción técnica**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ø cabeza D <sub>2</sub>       | 20,9 mm          |
| Anchura de llave <sub>1</sub> | 14 mm            |
| Ø cabeza D <sub>1</sub>       | 19,7 mm          |
| Anchura de llave <sub>2</sub> | 15 mm            |
| Longitud llave L              | 227 mm           |
| Perfil de salida              | Vaso de 12 caras |
| Tipo de producto              | Llave de vaso    |