

**Garant**
**VBGW 110304, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G**

**Datos de pedido**

Número de pedido	265460 G
GTIN	4045197895691
Clase de artículo	21H

**Descripción**
**Ejecución:**

Equipamiento con 2 filos.

Clase: BU7220

Ejecución de la arista de corte: G

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

Avance  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 160 m/min

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CBN
Clase	BU7220
Ejecución de la arista de corte	G
Profundidad de corte $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 160 m/min

Condición de corte	continuo
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,04 - 0,12 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VBGW 110304
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	BU7220
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado		
seco	adecuado		