



Llave de vaso de dos bocas articuladas, Ancho de llave: 16X18mm



Datos de pedido

Número de pedido	621400 16X18
GTIN	4018754025763
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa; anchos de llave con tolerancia estricta; 12 caras. Un resorte a presión incorporado mantiene las cabezas en las respectivas posiciones.

Estable mango con perfil de doble T; con cabezas profundas de pared delgada con perfil AS-Drive. Cabezas orientables (ajustables hasta 220°).

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, terminado en redonda (sin aristas vivas).

Descripción técnica

Anchura de llave ₂	18 mm
Longitud llave L	249 mm
Ø cabeza D ₂	24,7 mm
Anchura de llave ₁	16 mm
Ø cabeza D ₁	22,2 mm
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Tipo de producto	Llave de vaso