

Calibre para chavetas en ejes con tolerancia numérica, Tipo: F



Datos de pedido

Número de pedido	484408 F
GTIN	2050001956620
Clase de artículo	48B

Descripción

IMPORTANTE: el artículo se puede configurar

medida nominal: 21.001 - 25.999 mm

Calidad: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Campo de tolerancia: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Ejecución:

Para medidas intermedias o tolerancia numérica.

Calibre para chavetas en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado Pasa con **sobremedida por desgaste** según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

Nota:

Ejemplo: 15,8 m6 o 41,04 + 0,01 / - 0,02.

Calibración: L6

medida nominal: 21,001 - 25,999 mm

Descripción técnica

medida nominal	21,001 - 25,999 mm
Calidad	7
Calidad	8
Calidad	9

Calidad	10
Calidad	11
Calidad	12
Calidad	13
Campo de tolerancia	G
Campo de tolerancia	A
Campo de tolerancia	B
Campo de tolerancia	C
Campo de tolerancia	CD
Campo de tolerancia	D
Campo de tolerancia	E
Campo de tolerancia	EF
Campo de tolerancia	F
Campo de tolerancia	FG
Campo de tolerancia	J
Campo de tolerancia	H
Campo de tolerancia	JS
Campo de tolerancia	K
Campo de tolerancia	M
Campo de tolerancia	P
Campo de tolerancia	N
Campo de tolerancia	R
Campo de tolerancia	S
Campo de tolerancia	U
Campo de tolerancia	T
Campo de tolerancia	V
Campo de tolerancia	X
Campo de tolerancia	Z
Campo de tolerancia	FG

Campo de tolerancia	ZA
Campo de tolerancia	ZB
Campo de tolerancia	ZC
Campo de tolerancia	A
Campo de tolerancia	G
Campo de tolerancia	H
Campo de tolerancia	J
Campo de tolerancia	JS
Campo de tolerancia	K
Campo de tolerancia	M
Campo de tolerancia	N
Campo de tolerancia	P
Campo de tolerancia	R
Campo de tolerancia	S
Campo de tolerancia	B
Campo de tolerancia	T
Campo de tolerancia	U
Campo de tolerancia	V
Campo de tolerancia	X
Campo de tolerancia	Y
Campo de tolerancia	Z
Campo de tolerancia	ZA
Campo de tolerancia	ZB
Campo de tolerancia	ZC
Campo de tolerancia	C
Campo de tolerancia	CD
Campo de tolerancia	D
Campo de tolerancia	E
Campo de tolerancia	EF

Campo de tolerancia	F
Campo de tolerancia	FG
Calibración	L6
Tipo de producto	Calibre para ranuras en ejes

Servicios

Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	018400 60
Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	019620 60
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	028300 60
Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	028340 60