




Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple, Ø de broca: 4-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con **filos superduros extraordinariamente agudos**. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Contenido:

1 broca de cada: Tam. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descripción técnica

Número de brocas	5
Ø de broca	4 - 10 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD

Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple

Accesorios

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 10 mm	787040 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 5 mm	787040 5
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 6 mm	787040 6
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4 mm	787040 4
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 8 mm	787040 8