



Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple largo, Ø de broca: 6-12mm



Datos de pedido

Número de pedido	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con **filos superduros extraordinariamente agudos**. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Longitud total 400 mm; longitud de espiral 300 mm

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Contenido:

1 broca de cada: Tam. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descripción técnica

Número de brocas	4
Ø de broca	6 - 12 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple

Accesorios

Brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 8 mm

787045 8

Brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 10 mm

787045 10

Brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 12 mm

787045 12

Brocas de metal duro de aplicación múltiplelargo Ø de broca 6 mm

787045 6