



Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple, Número de brocas: 7



Datos de pedido

Número de pedido	7870107
GTIN	4002395369942
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro armado en hormigón.**

Contenido:

Broca n.º 787000: 1 ud. de cada
tam. (Ø) 3; 4; 5; 6; 6; 8; 10

Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

Mango: Mango cilíndrico

Descripción técnica

Ø de broca	3 - 10 mm
Número de brocas	7
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple

Accesorios

Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 4 mm	787000 4
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 8 mm	787000 8
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 3 mm	787000 3
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 6 mm	787000 6
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 10 mm	787000 10
Brocas de metal duro de aplicación múltiple Ø de broca 5 mm	787000 5