



Juego de brocas con punta de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), Ø de broca: 4-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con **filos superduros extraordinariamente agudos**. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgadas (**E 6,3**).

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Contenido:

1 broca de cada: Tam. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descripción técnica

Ø de broca	4 - 10 mm
Número de brocas	5

Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple

Accesorios

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 5 mm	787047 5
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 6 mm	787047 6
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 4 mm	787047 4
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 10 mm	787047 10
Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 8 mm	787047 8